


Garant**SNMG 190616, Minőség: HB7210-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251336 HB7210-1
GTIN	4062406059101
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 190616 HB7210-1 Sarokrádiusz: 1,6 mm
Minőség: HB7210-1
Forgácstörő: GG
Fogásmélység a_p : 0,4 - 6,5 mm
Előtolás f : 0,32 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 450 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,4 - 6,5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,32 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás	K
Minőség	HB7210-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácstörő	GG

Sarokrídusz	1,6 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 450 m/min
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	SNMG 190616
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz