

**CNMG 120416, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250216 CA025P
GTIN	4960664863471
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CNMG 120416 CA025P Minőség: CA025P  
Forgácstörő: PS  
Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 420 m/min

**Műszaki leírás**

Minőség	CA025P
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácstörő	PS
Fogásmélység $a_p$	1 - 3,5 mm
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Előtolás f	0,15 - 0,35 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 420 m/min
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMG 120416
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz