

**CNMG 190612, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 250383 CA025P |
| GTIN | 4960664863716 |
| Árucikk kategória | 25E |

Leírás

CNMG 190612 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PH

Fogásmélység a_p : 1 - 10 mm

Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Szerszámanyag | HM |
| Fő felhasználás | P |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Minőség | CA025P |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Sarokrádiusz | 1,2 mm |
| Előtolás f | 0,25 - 0,8 mm/ford, |

| | |
|--|---------------------------|
| Fogásmélység a_p | 1 - 10 mm |
| Forgácstörő | PH |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 70 - 420 m/min |
| Bevonat | CVD |
| Váltólapka ISO kód | CNMG 190612 |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |