

**CNMM 120408, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250491 CA025P
GTIN	4960664863747
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CNMM 120408 CA025P Minőség: CA025P  
Forgácstörő: PX  
Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 11 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 420 m/min

**Műszaki leírás**

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás $f$	0,25 - 0,9 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	1 - 11 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 420 m/min
Minőség	CA025P
Fő felhasználás	P

Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PX
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMM 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz