

**CNMM 190608, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250502 CA025P
GTIN	4960664863808
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CNMM 190608 CA025P Minőség: CA025P  
Forgácstörő: PX  
Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 11 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 420 m/min

**Műszaki leírás**

Előtolás $f$	0,25 - 0,9 mm/ford,
Forgácstörő	PX
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 420 m/min
Minőség	CA025P
Sarokrádiusz	0,8 mm

Fogásmélység a <sub>p</sub>	1 - 11 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMM 190608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz