

**CNMM 190616, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250504 CA025P
GTIN	4960664863822
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMM 190616 CA025P Minőség: CA025P
Forgácstörő: PX
Fogásmélység a_p : 1 - 11 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,9 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,25 - 0,9 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Minőség	CA025P
Fogásmélység a_p	1 - 11 mm
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min

Forgácstörő	PX
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	CNMM 190616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz