

**DNMG 150608, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250892 CA025P
GTIN	4960664864423
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DNMG 150608 CA025P Minőség: CA025P  
Forgácstörő: PH  
Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 420 m/min

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Minőség	CA025P
Forgácstörő	PH
Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,25 - 0,8 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás

Fogásmélység $a_p$	1 - 5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 420 m/min
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz