

**Nagy előtolású maró MFH mini, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221965 40/5
GTIN	4960664811496
Árucikk kategória	250

Műszaki leírás

belső hűtés	igen
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,55 fok
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Vágóélek száma Z	5
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	73 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	1 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Felfogó furat \varnothing	16 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	31,3 mm
$\varnothing D_3$	33 mm

Beállítási szög κ	15 fok
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------