

**SNMG 150612, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251363 CA025P
GTIN	4960664864812
Árucikk kategória	25E

Leírás

SNMG 150612 CA025P Sarokrádiusz: 1,2 mm
Minőség: CA025P
Forgácstörő: PH
Fogásmélység a_p : 1 - 10 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Minőség	CA025P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PH
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	1 - 10 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Sarokrádiusz	1,2 mm
Szerszámanyag	HM
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	SNMG 150612
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz