

**TNMG 160404, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251582 CA025P
GTIN	4960664865147
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	1 - 4,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	PS
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fő felhasználás	P
Minőség	CA025P
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404

Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz