

Garant
Mandrino portafrese Forma ADB, BT 50 A = 100, Mandrino di $\varnothing d_1$: 22mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302955 22
GTIN	4062406100537
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min⁻¹. Forma ADB.

Uso:

Con chiavetta per frese con scanalature longitudinali, ad esempio DIN 841.

Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

Descrizione tecnica

Chiave speciale adatta n. art. 309840	22
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	22
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Mandrino di $\varnothing d_1$	22 mm
\varnothing Esterno D	40 mm

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
Ø Attacco D ₁	22 mm
Adattatore	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese