


**CNMG 120404, Minőség: PR005S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250102 PR005S
GTIN	4960664836338
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120404 PR005S Minőség: PR005S
Forgácstörő: MQ
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,03 - 0,12 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 90 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,03 - 0,12 mm/ford,
Forgácstörő	MQ
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 90 m/min
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	S

Minőség	PR005S
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz