


**CNMG 120404, Minőség: PR015S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250102 PR015S
GTIN	4960664837090
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120404 PR015S Minőség: PR015S
Forgácstörő: MQ
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,18 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 25 - 70 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	25 - 70 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,18 mm/ford,
Forgácstörő	MQ
Sarokrádusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	PR015S
Fogásmélység a _p	0,2 - 1,5 mm
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz