


**CNMG 120408, Minőség: PR005S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250104 PR005S
GTIN	4960664836345
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120408 PR005S Minőség: PR005S
Forgácstörő: MQ
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,03 - 0,12 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 90 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 90 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Minőség	PR005S
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Előtolás f	0,03 - 0,12 mm/ford,
Forgácstörő	MQ
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz