

**CNMG 120404, Minőség: PR015S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250210 PR015S
GTIN	4960664837151
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120404 PR015S Minőség: PR015S

Forgácstörő: MU

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,18 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 25 - 70 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,05 - 0,18 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	25 - 70 m/min
Fő felhasználás	S
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MU

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Minőség	PR015S
Fogásmélység a _p	0,5 - 4 mm
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz