

**CNMG 120408, Minőség: PR015S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250212 PR015S
GTIN	4960664837168
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120408 PR015S Minőség: PR015S
Forgácstörő: MU
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,18 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 25 - 70 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,18 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	PR015S
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	S
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	25 - 70 m/min

Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a _p	0,5 - 4 mm
Forgácstörő	MU
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz