

**DNMG 150604, Minőség: PR015S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250696 PR015S
GTIN	4960664837335
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DNMG 150604 PR015S Minőség: PR015S  
Forgácstörő: MQ  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 25 - 70 m/min

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	MQ
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Szerszámanyag	HM
Minőség	PR015S
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Előtolás f	0,05 - 0,18 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	25 - 70 m/min
Fő felhasználás	S
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz