

**DNMG 150608, Minőség: PR015S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250697 PR015S
GTIN	4960664837342
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150608 PR015S Minőség: PR015S
Forgácstörő: MQ
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,18 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 25 - 70 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,05 - 0,18 mm/ford,
Fő felhasználás	S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	25 - 70 m/min

Minőség	PR015S
Fogásmélység a _p	0,2 - 1,5 mm
Forgácstörő	MQ
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz