

**DNMG 150608, Minőség: PR005S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250797 PR005S
GTIN	4960664836604
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150608 PR005S Minőség: PR005S

Forgácstörő: MU

Fogásmélység a_p : 0,5 - 3,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,15 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 90 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	PR005S
Előtolás f	0,05 - 0,15 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	MU

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 90 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 3,5 mm
Fő felhasználás	S
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz