


**SNMG 120404, Minőség: PR015S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251162 PR015S
GTIN	4960664837373
Árucikk kategória	25E

Leírás

SNMG 120404 PR015S Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: PR015S
Forgácstörő: MQ
Fogásmélység a_p : 0,4 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,18 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 25 - 70 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,18 mm/ford,
Forgácstörő	MQ
Fogásmélység a_p	0,4 - 1,5 mm
Fő felhasználás	S
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Sarokrídusz	0,4 mm
Minőség	PR015S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	25 - 70 m/min
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz