



Portafrese con trascinatore frontale Forma A, BT 40 corto, Mandrino di \varnothing d1: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303017 16
GTIN	4062406101190
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min⁻¹). Forma A.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	35 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	16
Mandrino di \varnothing d ₁	16 mm
\varnothing Esterno D	38 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	16
\varnothing Attacco D ₁	16 mm
Adattatore	BT 40 corto

Norma	DIN 6357
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	JIS B6339
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18.000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40