


**SNMG 120408, Minőség: PR005S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251164 PR005S
GTIN	4960664836628
Árucikk kategória	25E

Leírás

SNMG 120408 PR005S Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: PR005S
Forgácstörő: MQ
Fogásmélység a_p : 0,4 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,03 - 0,12 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 90 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	MQ
Fő felhasználás	S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 90 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,03 - 0,12 mm/ford,

Sarokrídusz	0,8 mm
Minőség	PR005S
Fogásmélység a_p	0,4 - 1,5 mm
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz