


**SNMG 120408, Minőség: PR015S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251164 PR015S
GTIN	4960664837380
Árucikk kategória	25E

Leírás

SNMG 120408 PR015S Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: PR015S
Forgácstörő: MQ
Fogásmélység a_p : 0,4 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,18 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 25 - 70 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,4 - 1,5 mm
Előtolás f	0,05 - 0,18 mm/ford,
Fő felhasználás	S
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	PR015S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	25 - 70 m/min

Forgácstörő	MQ
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz