

**TNMG 160408, Minőség: PR005S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251583 PR005S
GTIN	4960664836758
Árucikk kategória	25E

Leírás

TNMG 160408 PR005S Minőség: PR005S

Forgácstörő: MU

Fogásmélység a_p : 0,5 - 3,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,15 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 90 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 90 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 3,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,05 - 0,15 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	MU

Minőség	PR005S
Fő felhasználás	S
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz