

**TNMG 160408, Minőség: PR015S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251583 PR015S
GTIN	4960664837519
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

TNMG 160408 PR015S Minőség: PR015S

Forgácstörő: MU

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 25 - 70 m/min

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Minőség	PR015S
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Sarokrádusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	25 - 70 m/min
Előtolás $f$	0,05 - 0,18 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	S

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácstörő	MU
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz