

**VNMG 160404, Minőség: PR015S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251822 PR015S
GTIN	4960664837571
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácstörő	MU
Előtolás f	0,05 - 0,18 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	25 - 70 m/min
Szerszámanyag	HM
Minőség	PR015S
Fő felhasználás	S
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz