

**VNMG 160408, Minőség: PR015S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251754 PR015S
GTIN	4960664837533
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

VNMG 160408 PR015S Minőség: PR015S  
Forgácstörő: MQ  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 25 - 70 m/min

**Műszaki leírás**

Előtolás $f$	0,05 - 0,18 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	25 - 70 m/min
Forgácstörő	MQ
Sarokrádiusz	0,8 mm

Minőség	PR015S
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,2 - 1,5 mm
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz