

**TNMG 160408, Minőség: PR005S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251474 PR005S
GTIN	4960664836703
Árucikk kategória	25E

Leírás

TNMG 160408 PR005S Minőség: PR005S
Forgácstörő: MQ
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,03 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 90 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,03 - 0,25 mm/ford,
Minőség	PR005S
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	MQ
Fő felhasználás	S
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 90 m/min

Szerszámananyag	HM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz