

bimos

Munka forgószék, fa kerekkel



Rendelési adatok

Rendelés száma	965331
GTIN	4016849295411
Árucikk kategória	96B

Leírás

Kivitel:

Ülőlap és háttámla többszörösen ragasztott bükk-multipléxből, natúr színű lakkozással, lemosható és ellenálló.

Ülőlap (szélesség×mélység): 430×400 mm. Háttámla magasság: 340 mm.

Szabvány:**DIN 68877**

Szék teherbírása: 120 kg

Magasságállítási tartomány: 420 - 600 mm

Ülőlap szélesség: 430 mm

Ülőlap mélység: 400 mm

Háttámla magassága: 340 mm

Műszaki leírás

Ülőlap szélesség	430 mm
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Ülőlap mélység	400 mm

Háttámla magassága	340 mm
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Ülőfelület anyaga	Bükk-multiplex
Lábkereszt Ø	680 mm
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Lábkereszt anyaga	Acél
Szabvány	DIN 68877
Állítható dőlésszögű ülőlap	nem
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	nem
Sorozat	Base-Tec
Kivitel	kerekekkel
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	420 - 600 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

Tartozék

Kerekek (1 készlet = 5 darab)	963187
-------------------------------	--------