

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro, mobile elettricamente, anta lato sinistro, lato destro con 4 cassetti, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 1250mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	925424 1250
GTIN	4062406101909
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti 24G, corpo con anta 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, sbloccaggio cassetti con una sola mano e portata di 75 kg.

Alimentazione di corrente per unità di azionamento attraverso batteria integrata.

Unità di azionamento: Velocità massima **4 km/h**, direzione di marcia in avanti e indietro, distanza da terra 30 mm, ruote di gomma che non lasciano tracce, sblocco di emergenza meccanico, rumorosità con trazione inserita 45 dB(A).

Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con **superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce**, resistenza al rotolamento minima, rumorosità minima e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Collocamento:

Altezza porta (sinistra) mm: 625

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 200, 250

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e anta antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Abbassabile	no
Materiale piano di lavoro	Faggio multiplex
Cassetti profondità utile in G	20
Numero dei cassetti	4
Tensione nominale	24 V
Peso	171 kg
Profondità utile cassetti	500 mm
Forza di sollevamento massima	400 N
Ø Ruota piroettante	125 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
ComfortClose	no
Maniglia trasportabile	sì
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Ø Ruota fissa	125 mm
Potenza nominale	73 W
Larghezza struttura portante	1100 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza utile corpo per cassetti	625 mm
Lunghezza piano di lavoro	1250 mm
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Spessore piano di lavoro	25 mm
Numero di porte	1
Serie	Ready-to-go
Altezza	950 mm
Profondità struttura portante	700 mm
Cassetti larghezza utile in G	20

Superficie utile dei cassetti in G	20x20
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Tipo di batteria	Ioni di litio
Grado di protezione IP	IP X4
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Spessore inserti	25 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 100 mm	927805 100
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 75 mm	927805 75
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
	927805 200

Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza
frontalini cassette 200 mm

Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza
frontalini cassette 250 mm

927805 250