


Garant**Inserto per fresa Ø 32 mm tronco, conico, Modello: ST1400**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212799 ST1400
GTIN	4062406103354
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

· **Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: $\pm 0,015$ mm.**

Avanzamento f_z in acciaio < 60 HRC: 0,15 mm

Tipo: HB4015

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Tipo	HB4015
Raggio di curvatura	4 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio assiale Wiper	32 mm
Raggio radiale Wiper	64 mm
Raggio del tagliente R_1	4 mm

Lunghezza taglienti L_c	16 mm
Avanzamento f_z in acciaio < 1400 N/mm ²	0,22 mm
Avanzamento f_z in acciaio < 60 HRC	0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura