



Ghiera di serraggio ER con regolazione della concentricità, Per ER: 16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309619 16
GTIN	2050002004016
Classe articolo	33E

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.

Impostazione della concentricità sul punto zero mediante 6 viti.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Ideale su torni, sia per utensili statici sia per utensili motorizzati.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680 – 309740.

Chiave non riutilizzabile (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

Fino a 6.000 min⁻¹.

Descrizione tecnica

Per ER	16 mm
Ø Esterno D	34 mm

Lunghezza complessiva L	21 mm
Filettatura	M22×1,5
Norma	DIN 6499 D
Tipo di prodotto	Ghiera