

Garant**Fresa a raggio concavo a quarto di cerchio in HMI HPC, TiAlN, Raggio r: 0,25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	208021 0,25
GTIN	4062406103385
Classe articolo	11X

Descrizione**Esecuzione:****Scanalatura diritta, senza distorsione del profilo.**Tolleranza: $r = \pm 0,01$ mm.**Uso:**Per arrotondare e sbavare **bordi**.**Descrizione tecnica**

Ø Massimo D_2	1 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,01 mm
Raggio r	0,25 mm
Ø Codolo D_s	3 mm
Numero denti Z	3
Lunghezza complessiva L	50 mm
Ø Minimo D_3	0,5 mm
Lunghezza taglienti L_c	0,25 mm
Strategia di truciolatura	HPC
Fresatura a raggio	avanti
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI

Norma	Norma interna
Modello	N
Tolleranza contorno del raggio	$\pm 0,01$
Direzione di avanzamento	orizzontale
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Fresa a raggio concava

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	800 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	600 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	adatto	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		