

Garant**Bussola portamaschi sincronizzato per ER25, Ø Codolo maschio a filettare d2: 7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	338185 7
GTIN	4062406102098
Classe articolo	31P

Descrizione**Esecuzione:**

- Maschiatura e filettatura su macchine con mandrino sincronizzato.
- Compensazione assiale minima: + 0,5 mm / - 0,2 mm.
- Compensazione degli errori di sincronizzazione e, di conseguenza, filettatura di qualità più elevata e maggiore durata.
- Per attacchi per pinze di serraggio e utensili motorizzati a norma ISO 15488 (DIN 6499).
- Adatto per filettatura destra e sinistra.

Esecuzione Testo pubblicitario:

- Compensazione assiale minima: + 0,5mm / - 0,2 mm.
- Compensazione degli errori di sincronizzazione e, di conseguenza, filettatura di qualità più elevata e maggiore durata.

Per:

Attacchi Synchro ER n. art. 338180.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L ₁	30 mm
Quadro del codolo	5,5 mm
Per Ø codolo maschio d ₂ DIN 374/376	M9-10
Per Ø codolo maschio d ₂ DIN 371	M7
Ø D ₂	19 mm

Passaggio interno per LR	sì, con max. 50 bar
Tipo di prodotto	Adattatore per maschiatura