

**Garant****Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 18/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215800 18/2
GTIN	4045197702678
Árucikk kategória	210

**Leírás****Felhasználás:**

**Univerzálisan használható minden anyaghoz.**

- **Sarok- és horonymarás, másolómarás, interpolációs marás, palástmarás.**

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

- **Hosszabb használat után cserélje ki a váltólapkák szorítócsavarjait. Csak jól megzsírozva tegye vissza őket (pl. rézpaszta).**

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003..
Teljes hossz $L_{ges}$	90 mm
Szár Ø $D_s$ h6	20 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóél Ø $D_c$	18 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	40 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	12,85 mm
Interpolációs marás Ø $D_{max}$	34 mm
Interpolációs marás Ø $D_{min}$	33 mm

Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	1,11 fok
$\varnothing D_3$	15 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2