

Garant**Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 12/1mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215800 12/1
GTIN	4045197702647
Árucikk kategória	210

Leírás**Felhasználás:****Univerzálisan használható minden anyaghoz.**

- Sarok- és horonymarás, másolómarás, interpolációs marás, palástmarás.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

- **Hosszabb használat után cserélje ki a váltólapkák szorítócsavarjait. Csak jól megszírozva tegye vissza őket (pl. rézpaszta).**

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	12 mm
Kinyúlási hossz L ₁	28 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003..
Szár Ø D _s h6	16 mm
Teljes hossz L _{ges}	80 mm
Vágóélek száma Z	1
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	6,85 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	22 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	21 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	2,09 fok
$\varnothing D_3$	9 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP