

Garant
SEET 1305 AGFR, HU7810, Modello: ALU


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213564 ALU
GTIN	4062406104498
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Spessore inserti migliorato per massime esigenze di truciolatura. Protezione contro l'usura grazie al modernissimo rivestimento.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax.} = 4$ mm.

Avanzamento f_z per dente: 0,2 mm

Descrizione tecnica

Modello	ALL.
Avanzamento f_z per dente	0,2 mm
Codice ISO Inserto	SEET 1305 AGSR
Tipo	HU7810
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	700 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	700 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	650 m/min	N
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		