

Garant**Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 25/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215840 25/2
GTIN	4045197702845
Árucikk kategória	210

Leírás

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden anyaghoz.

· **Sarok- és horonymarás, másolómarás, interpolációs marás, palástmarás.**

Fúráshoz és hornyok megmunkálásához.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

· **Hosszabb használat után cserélje ki a váltólapkák szorítócsavarjait. Csak jól megszírozva tegye vissza őket (pl. rézpaszta).**

Műszaki leírás

Szár Ø D _s h ₆	25 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003..
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
Vágóél Ø D _c	25 mm
L ₂	9 mm
Teljes hossz L _{ges}	110 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	19 mm
Effektív élek száma Z _{eff}	2

Váltólapkák száma	3
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP