

Garant**DCGT 04T002, Minőség: HU7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260350 HU7315-1
GTIN	4062406066550
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Forgácstörő	AF
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,6 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	HU7315-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 600 m/min
Fő felhasználás	N
Bevonat	bevonat nélkül

Váltólapka ISO kód	DCGT 04T002
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz