

Garant**Portainserito per tornitura e scanalatura, sinistro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 12/1,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273758 12/1,5
GTIN	4045197720306
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Nota:

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliante posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliante n. art. 273656 – 273670.

Descrizione tecnica

Vite	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Profondità cave t_{\max}	10,5 mm
Ampiezza funzionale L_4	12 mm
Lunghezza della testina L_1	28,5 mm
Larghezza gola w	1,5 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Larghezza codolo b	12 mm
Tipo di impiego	sinistro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite di bloccaggio Modello 4	279815 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500