

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro vario con cassettera 24G e regolazione elettrica dell'altezza, Piano in eluplan scuro, 20×20G, Lunghezza piano: 1000/DEmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	923297 1000/DE
GTIN	4062406103286
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Regolazione elettrica continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza tramite pulsante manuale. Cavo di collegamento con spina Schuko tedesca. Cavo di allacciamento 250 V / 50 Hz 340 W. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Funzione:**

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing < 12$  mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

**Collocamento:**

Altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 150

**Fornitura:**

2 × strutture portanti con regolazione elettrica dell'altezza, 1 × coppia di raccordi a gomito, corpo per cassetti, piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Fornitura con componenti smontati. Il pulsante manuale può essere installato nella posizione che si desidera. Per il montaggio in batteria usare la lamiera anticesoimento n. art. 927220.

## Descrizione tecnica

Numero dei cassette	2
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Spessore piano di lavoro	50 mm
Serie	vario
Cassette profondità utile in G	20
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Tensione di alimentazione	250 V
Cassette larghezza utile in G	20
Profondità piano di lavoro	750 mm
Velocità di sollevamento	9 mm/s
Altezza utile corpo per cassette	225 mm
Portata massima	400 kg
Campo di regolazione dell'altezza	850 - 1050 mm
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Profondità corpo per cassette	650 mm
ComfortClose	no
Peso	74 kg
Altezza corpo per cassette	300 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Grado di protezione IP	IP 20
Alimentazione	Alimentazione a batteria

Alimentazione	Alimentazione di rete
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	F
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	850-1050 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro