



Gépi működtetésű tokmány, BT 40, Ø D1: 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302861 20
GTIN	2050001771773
Árucikk kategória	33K

Leírás

Kivitel:

- **Csekély súrlódás a túcsapágnak köszönhetően.**
- **Korróziógátló bevonattal védett.**
- **Porral és vízzel szemben védett.**
- **A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.**
- **Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.**
- **Szorítóerő max. 1000 Nm Ø 20-nél, 4000 Nm Ø 32-nél.**

Párbeszédablak szöveg:

A belső axiális mélyedések megakadályozzák a szerszám megcsúszását.

A sík ütköző felfekvő nagy ismétlési pontosságú befogás miatti nagy radiális merevség megakadályozza a kitérést és nagy megmunkálási pontosságot, valamint hosszú szerszám élettartamot biztosít.

A T-horonyok tárolják az olajat és a zsírt, ez szavatolja a biztonságos nyomtatékvitelt.

A felfogó anyák teljesen lágyan futnak.

Előny:

- **Hosszú szerszám élettartam.**
- **Rezgésgátló tulajdonságokkal.**
- **Nagyon stabil a megerősített felfogó anyá következtében.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Felfogó anyá.

Opcionális tartozék:

Körmöskulcs 628400 sz.

Kúpvonócsap 308760 – 308795 sz.

309575 – 309576 sz. szorítópatronok.

Műszaki leírás

Hozzávaló körmőskulcs 628400 sz.	52 / 55
Befogási $\varnothing D_1$	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Szorítópatron külső \varnothing	52 mm
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	$\leq 5 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 14 mm	309575 14
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 12 mm	309575 12
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 16 mm	309575 16
Körmőskulcsbüttyökkel Anya külső \varnothing 52/55 mm	628400 52/55
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 6 mm	309575 6

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm	309575 10
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 8 mm	309575 8
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40