

Garant
Portautensili per frese modulari filettate Forma conica, HSK-A 63, Filettatura M × Lunghezza L1: M10X75

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	307044 M10X75
GTIN	4062406106799
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

Forma conica.

Con foro per chip Balluff/RFID.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 301358, adattatore n. art. 301359, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890.

Nota:

Attacchi Densimet o prolunghe in metallo duro integrale per frese modulari filettate n. art. 301374 – 301379 e n. art. 301361 – 301386.

Strategia di truciolatura: HSC

Sporgenza totale Dim. A: 101 mm

Ø Foro D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Ø Esterno D: 23 mm

Lunghezza utile L₁: 75 mm

L₂: 5 mm

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	101 mm
-------------------------	--------

Ø Foro D ₁	10,5 mm
Ø D ₂	18 mm
L ₂	5 mm
Filettatura M	M10×75
Ø Esterno D	23 mm
Lunghezza utile L ₁	75 mm
Adattatore	HSK-A 63
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari