

Garant**VHM dörzsárfej HPC H7 INOX Zsákfurat, TiAlN, Névleges Ø D: 16mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 239735 16 |
| GTIN | 4045197707383 |
| Árucikk kategória | 23A |

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejes dörzsár rendszer **IT7 tűrésre készre köszörülve**. A felhasználáshoz illeszkedő élgeometria.

Rendszer körfutása $\leq 5 \mu\text{m}$ (fejre és a tartóra vonatkoztatva) összeszerelt állapotban.

Rövid éllel és egyenes horonnyal.

Felhasználás:**Zsákfuratokhoz.**

HPC / HSC dörzsárazáshoz.

Figyelem:

Teljes hasznos hossz = L_1 (239740 / 239745 sz. befogó) + l (239710 - 239720 sz. cserélhető fej).

Hozzávaló szorítókulcs 219987 sz. Fej nyomatékkulcshoz 219986 sz.

További méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Befogó mérete: 10 mm

Élhossz l_1 : 12 mm

Fejhossz l : 22 mm

Vágóélek száma Z: 6

Előtolás f INOX-ban $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,25 mm/ford,

Műszaki leírás

| | |
|------------------|-------|
| Vágóélek száma Z | 6 |
| Befogó mérete | 10 mm |
| Névleges Ø D | 16 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Élhossz l ₁ | 12 mm |
| Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ² | 0,25 mm/ford, |
| Fejhossz l | 22 mm |
| Kulcsnyílás | 8 mm |
| Sorozat | TopCut |
| Bevonat | TiAlN |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Furattűrés | H7 |
| Felhasználás furattípusnál | zsákfuratnál |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| belső hűtés | igen |
| Semi-Standard | igen |
| Hozzávaló befogó | GARANT TopCut |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét dörzsárazáshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|--------------|----------------|---------|
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 30 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 25 m/min | M |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |