

Garant**Portautensili per frese modulari filettate Forma conica, HSK-A 63, Filettatura M x Lunghezza L1: M16X150****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	307044 M16X150
GTIN	4062406106911
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Forma conica.

Con foro per chip Balluff/RFID.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 301358, adattatore n. art. 301359, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890.

Nota:

Attacchi o prolunghe per frese modulari filettate in metallo duro integrale n. art. 301374 – 301379 e n. art. 301361 – 301368.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M16x150
Ø D ₂	29 mm
Sporgenza totale Dim. A	176 mm
L ₂	5 mm
Ø Foro D ₁	17 mm
Ø Esterno D	42,5 mm

Lunghezza utile L ₁	150 mm
Adattatore	HSK-A 63
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari