

Garant**Portautensili per frese modulari filettate Forma conica, HSK-A 100, Filettatura M × Lunghezza L1: M16X150****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	307046 M16X150
GTIN	4062406107017
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Forma conica.

Con foro per chip Balluff/RFID.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 301358, adattatore n. art. 301359, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890.

Nota:

Attacchi o prolunghe per frese modulari filettate in metallo duro integrale n. art. 301374 – 301379 e n. art. 301361 – 301368.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	42,5 mm
Ø D ₂	29 mm
Lunghezza utile L ₁	150 mm
L ₂	10 mm
Ø Foro D ₁	17 mm
Filettatura M	M16×150

Sporgenza totale Dim. A	179 mm
Adattatore	HSK-A 100
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari