

Garant**VHM tóruszmaró, DLC, Ø e8 DC / R1: 10/1,0mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	206065 10/1,0
GTIN	4062406074739
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:Tűrés: $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.A legújabb generációs **DLC sp² bevonattal**.**Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel, homlokvágóél rádiuszokkal.****Nagy stabilitás a megerősített mag következtében.**

Műszaki leírás

Nyak Ø D ₁	9,2 mm
Előtolás f _z másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,056 mm
Vágóél Ø D _c	10 mm
Fogak száma Z	2
Teljes hossz L	72 mm
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	32 mm
Vágóél rádiusz R ₁	1 mm
Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,05 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6
Spirálszög	30 fok
Szár Ø D _s	10 mm
Élhossz L _c	11 mm
Bevonat	DLC

Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Tűrés névleges Ø	e8
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,05×D másolómarásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5 × D oldalazásnál
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Tóruszmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	330 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	300 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	230 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	200 m/min	N
PE-HD	alkalmas	160 m/min	N
PA 66	alkalmas	200 m/min	N
PEEK	alkalmas	150 m/min	N
PF 31	alkalmas	130 m/min	N
PVDF GF20	alkalmas	180 m/min	N
POM GF25	alkalmas	160 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	150 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	130 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	160 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	300 m/min	N
Cu	alkalmas	100 m/min	N

CuZn	alkalmas	120 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Szárak	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------