



## Mandrino autocentrante a 4 griffe con attacco cilindrico Attacco cilindrico, DIN 702-4, Ø Esterno A / Cono: 125mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	315635 125
GTIN	5907412202808
Classe articolo	36B

### Descrizione

#### Testo didascalie:

**Regolazione singola** delle griffe combinate.

Regolazione **concentrica** delle griffe.

#### Uso:

Possibilità di serraggio combinata grazie ai due sistemi di regolazione:

**a) serraggio concentrico delle griffe (dispositivo nel corpo);**

**b) regolazione singola dei morsetti.**

In questo modo è possibile serrare pezzi di forma irregolare come su una piattaforma. Il dispositivo per la regolazione delle griffe è **temprato** e i fianchi dell'elica e della dentatura sono **rettificati su entrambi i lati**.

**Con attacco cilindrico concentrico a norma DIN 702-4.** Il mandrino autocentrante viene montato con le viti dal lato posteriore su una flangia, a sua volta fissata sul mandrino macchina.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### Materiale:

Ghisa.

#### Fornitura:

Incluso: 1 set = 4 griffe base temprate.

1 set = 4 griffe reversibili temprate (come griffe per alesatura e tornitura).

1 Chiave di serraggio.

## Descrizione tecnica

Ø Esterno A	125 mm
Passaggio E	38 mm
Quadro per chiavi si serraggio K	9 mm
Interasse F	108 mm
Altezza senza griffe H <sub>1</sub>	75 mm
Altezza con griffe H <sub>2</sub>	95 mm
Peso	6 kg
Ø Centraggio B	95 mm
Profondità di centraggio C	4 mm
Norma	DIN 702-4
Tipo di prodotto	Mandrini combinati a quattro griffe