



Mandrino autocentrante a 4 griffe con attacco a cono corto Attacco a cono corto, DIN 702-3, Ø Esterno A / Cono: 200/6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	315645 200/6
GTIN	5907412202860
Classe articolo	36B

Descrizione

Testo didascalie:

Regolazione singola delle griffe combinate.

Regolazione **concentrica** delle griffe.

Uso:

Possibilità di serraggio combinata grazie ai due sistemi di regolazione:

a) serraggio concentrico delle griffe (dispositivo nel corpo);

b) regolazione singola dei morsetti.

In questo modo è possibile serrare pezzi di forma irregolare come su una piattaforma. Il dispositivo per la regolazione delle griffe è **temprato** e i fianchi dell'elica e della dentatura sono **rettificati su entrambi i lati**.

Con attacco a cono corto DIN 702-3. con viti prigioniere e dadi di spallamento per testine DIN 55027. (La norma DIN 55027 nonché la norma internazionale ISO702/III sono uguali alla norma DIN 55022 (norma precedente)). Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente sul mandrino senza flangia intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Materiale:

Ghisa.

Fornitura:

Incluso: 1 set = 4 griffe base temprate.

1 set = 4 griffe reversibili temprate (come griffe per alesatura e tornitura).

1 Chiave di serraggio.

Descrizione tecnica

Passaggio E	55 mm
Quadro per chiavi si serraggio K	11 mm
Peso	19 kg
Dimensione viti prigioniere	M10
Ø Esterno A	200 mm
Interasse F	133,4 mm
Contropunta B	106,39 mm
Altezza senza griffe H ₁	112 mm
Dimensione cono	6
Numero di viti prigioniere	4
Altezza con griffe H ₂	143 mm
Norma	DIN 702-3
Tipo di prodotto	Mandrini combinati a quattro griffe