

**Set di ganasce con graffe 3 pezzi, per mandrini, Ø 400 mm, Modello: 1****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 313234 1 |
| GTIN | 2050001929358 |
| Classe articolo | 33T |

Descrizione**Uso:**

Dal momento che le griffe possono essere sostituite **in pochi secondi** o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all'uso vicino alla macchina. **In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina.** Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.

Per serraggio esterno, ideale per pezzi grezzi.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5, temprato.

Per :

Mandrini autocentranti a comando tangenziale Schunk n. art. 313115; 313117; 313135; 313137; mandrini autocentranti a comando tangenziale Röhms Duro n. art. 313120; 313130; 313140 e altri sistemi per mandrini autocentranti a comando tangenziale.

Nota:

Campo di serraggio dell'esempio per n. art.313115 – 313137.

Per codice a colori: Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk

Campo di serraggio: 49 - 168 mm

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Campo di serraggio | 49 - 168 mm |
| Per tipo mandrino di Ø | 400 mm |
| Attributo del nome del prodotto | Ø 400 mm |

| | |
|---------------------|---|
| Larghezza cava D | 18 mm |
| Distanza fori b | 60 mm |
| Lunghezza costola A | 30 mm |
| Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhms |
| Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk |
| Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale |